

FICHA TÉCNICA

Tratamiento multifuncional para calentadores de Agua



NOMBRE DEL PRODUCTO	INSTANT I-SOFT® ON								
	Incluye secuestrador de oxígeno para calentadores de agua, aprobado por la FDA								
APLICACIÓN	Calentadores de agua, calderas, procesos con agua caliente								
DESCRIPCIÓN BREVE	Inhibidor de incrustaciones y corrosión multifuncional con dispersante y <i>Secuestrador de oxígeno no volátil</i> , aprobado por la FDA.								
PRESENTACIÓN	POLVO INSTANTÁNEO. 5 Kg de INSTANT I-SOFT® ON proporcionan 100 litros de solución apta para dosificar.								
DESCRIPCIÓN	INSTANT I-SOFT® ON utiliza la tecnología más avanzada de anti-incrustante, dispersante y secuestrador de oxígeno disuelto como inhibidor de corrosión.. Es un producto de alto desempeño formulado sin fosfatos ni fosfonatos. INSTANT I-SOFT® ON previene cualquier problema de incrustaciones y corrosión. Formulado especialmente para agua caliente, INSTANT I-SOFT® ON incluye un fuerte secuestrador de oxígeno aprobado por la FDA. Todas las calderas de agua caliente necesitan una dosis pequeña de INSTANT I-SOFT® ON para su máxima protección.								
APLICACIÓN DEL PRODUCTO	INSTANT I-SOFT® ON se aplica generalmente dosificando una solución de 5% en una proporción de 150 ml por ppm de oxígeno en el agua (7.5 g del producto en polvo por ppm O ₂). Una vez que se hace la dilución de los 5 Kg en 100 litros de agua puede dosificarse hasta que el contenedor esté vacío y rellenar de nuevo de INSTANT I-SOFT® ON .								
COMPROBACIÓN Y CONTROL	<table border="1" data-bbox="716 1165 1183 1327"> <thead> <tr> <th colspan="2">Prueba en agua de calentador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>7.5 – 8,5</td> </tr> <tr> <td>P- Alcalina</td> <td>300-600 ppm</td> </tr> <tr> <td>Sulfito</td> <td>30 a 60 ppm</td> </tr> </tbody> </table>	Prueba en agua de calentador		pH	7.5 – 8,5	P- Alcalina	300-600 ppm	Sulfito	30 a 60 ppm
Prueba en agua de calentador									
pH	7.5 – 8,5								
P- Alcalina	300-600 ppm								
Sulfito	30 a 60 ppm								
DILUCIÓN / DOSIFICACIÓN	5 Kg de INSTANT I-SOFT® ON deben disolverse en 100 litros de agua desmineralizada u osmótica (solución de 5%). Watch recomienda dosificar con sistemas de dosificación volumétrica o sistemas operados por el nivel de oxígeno disuelto.								
EMPAQUE Y ALMACENAJE	INSTANT I-SOFT® ON está disponible en bolsas de 5 Kg y barril de 60 Kg. Empaquetado de acuerdo con los estándares de todas las compañías de paquetería y mensajería.								